

Garant**6-szög dugókulcs fej 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637125 12 |
| GTIN | 4045197497307 |
| Árucikk kategória | 61A |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás szorosabb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. colos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------|
| Profil oldali Ø | 17 mm |
| Kulcsnyílás | 12 mm |
| Hossz | 25,5 mm |
| Kulcsnyílás | 15/32 coll |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| 6-szög dugókulcs profil | Surfacedrive |
| Szabvány | DIN 3124 |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |