

**Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613300 11
GTIN	4045197384775
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 894

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 – 1400 N/mm²). Fekete felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	11 mm
Fej vastagsága h _{max}	5,5 mm
Kulcs hossza L	120 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 894
Pofaállás	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Csavarkulcs

