



## 6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637200 17
GTIN	4018754002986
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

#### Szabvány:

**DIN 3124**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termék szám: 637229

### Műszaki leírás

Hossz	31 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Profil oldali Ø	23 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej