



12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 3/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	637100 3/4
GTIN	4018754004287
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	25,2 mm
Hossz	32 mm
Kulcsnyílás	3/4 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

