



## 12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637000 17
GTIN	4018754002009
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

#### Szabvány:

**DIN 3124**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 637029

### Műszaki leírás

Profil oldali Ø	23 mm
Hossz	31 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej