

**Garant****6-szög dugókulcs fej 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637125 18
GTIN	4045197497420
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A Surface Drive kulcsnyílás szorosabb illeszkedést és nagyobb erő kifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. colos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Hossz	27 mm
Profil oldali Ø	24,5 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Kulcsnyílás	11/16 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Szabvány	DIN 3124

Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej