

HOLEX**6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637220 16
GTIN	4045197163226
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatók az eShop-ban (GARANT: 637232 sz.; HOLEX: 637222 sz.).

Műszaki leírás

Hossz	27 mm
Profil oldali Ø	22 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej