

Csiszolótárcsa keményfém granulátummal, Tárcsa Ø: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569610 115
GTIN	4027497070534
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

Acéltárcsa ráforrasztott keményfém granulátummal. Nagyon hosszú élettartam és **rendkívül nagy leválasztás**; közepes szemcse.

Felhasználás:

Üvegszálás műanyag, mészhomokkő, gipszlapok, gázbeton, gumi csiszolása, síkbahozása, igazítása. Látszóbeton visszamaradt zsalumaradványainak lesimítása.

Figyelem:

Fémen nem használható. Kis nyomóerővel dolgozzon. Kerülje az ütő igénybevételt. Max. fordulatszám 63 m/s (10500 min⁻¹.)

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	10500 min ⁻¹
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóanyag	HM granulátum
Alak leírása	Kúpos

Tartótányér	Acéltárcsa
Anyaghoz optimalizálva	Gumi
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Anyaghoz optimalizálva	Gipszkarton lapok
Anyaghoz optimalizálva	Szálerősítéses műanyagok
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	63 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa