

3M Scotch-Brite™

**Kompakt sorjázó korong (SiC), DB-WL, Tárcsa Ø×szélesség×Furat Ø:
152X25X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

A kompakt vlies tárcsák **ismételhető finist** eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. **Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.**

Felhasználás:

Köszörűgépeken vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1–2 méretű felfogó tuskéval és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.

Tekercselt rostvlies sorjázó tárcsa, **nagyobb sorják eltávolításához** sajtolt elemeken, munkadarabok hajlatainak és peremeinek **lekerekítéséhez** szekunder sorja képződése nélkül.

Műszaki leírás

Keményiségi fok	extra kemény
Finomsági fok	finom
Kivitel	9S fine
Tárcsa Ø	152 mm

Furat Ø	25 mm
Szélesség	25 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Terméknév attribútum	DB-WL
Gyártó jelölése	DB-WL
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Alumínium karima pár Furat Ø-höz 25 mm	568782 25
--	-----------

