

**Koken****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1.1/2 col, Kulcsnyílás: 70mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	653950 70
GTIN	4991644465217
Árucikk kategória	63R

## Leírás

**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Szabvány:**

**DIN 3129**

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, mangán foszfátzott felület.

**Figyelem:**

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

## Műszaki leírás

Kulcsnyílás	70 mm
Profil oldali Ø	103 mm
Hossz	100 mm
Csatlakozó négyszög	1.1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs

gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

---

## Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1.1/2 col Øxhossz 7X75 mm	653995 7X75
Gumigyűrű fejekhez, 1.1/2 col Ø 95 mm	653990 95