

Garant**Lyukasztott PU tartótányér, Külső Ø: 147 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567990 147
GTIN	4045197566317
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

A többszörösen lyukasztott tartótányér **innovatív elszívással** (kialakított csatornák) és lapos megjelenéssel excenteres csiszolókon való felhasználáshoz. **5/16 colos ill. M8 befogóval**. A félig rugalmas **PU habszivacs** és a törésálló üvegszál **erősítéses tartótányér** kitűnően alkalmas **közepes és durva csiszolási munkálatokhoz** és kontúr csiszoláshoz. Többszörösen lyukasztott rendszer standard lyukasztással és ABRANET-tel rendelkező tépőzárás csiszolótárcsákkal történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az innovatív adapter rendszerrel minden kereskedelmi forgalomban kapható excenteres csiszoló (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, stb.) használható.

Alkalmazható :

Tárcsa lyukasztással: 6 ; 6 + 1 ; 8 ; 8 + 1 ; 15 ; 21 ; ABRANET

Műszaki leírás

Külső Ø	147 mm
Termék fajtája	Tartótányér

Tartozék

Puha feltét készlet, 4 darabos,többszörös lyukasztással
Külső Ø 147 mm

567995 147