



## Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz, Torx® profil: E14



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637450 E14
GTIN	4018754003716
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Profilméret A: 12,9 mm

Profil oldali Ø: 16,5 mm

Hossz: 28 mm

### Műszaki leírás

Profil oldali Ø	16,5 mm
Hossz	28 mm
Torx® profil	E14
Profilméret A	12,9 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz

Termék fajtája

Dugókulcs fej