



Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid, Torx® profil: TX25



Rendelési adatok

Rendelés száma	637560 TX25
GTIN	4018754002849
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület. Penge erősen ötvözött speciális acélból, fényes.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-ötvözött acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Ø a meghajtott oldalon	17,8 mm
Hossz	49 mm
Profilméret A	4,4 mm
Torx® profil	TX25
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Dugókulcs fej

