




Csuklós fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	637400 17
GTIN	4018754002535
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124 L

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	17 mm
Hossz	53,5 mm
Profil oldali Ø	23 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

