



## Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 3,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	613500 3,5
GTIN	4018754019090
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal. (3,2 – 5 méret 6-szöggel).

#### Szabvány:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Figyelem:

#### Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613600

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	3,5 mm
Kulcs hossza L	75 mm
Maximális pofamagasság h1	3 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	3,2 mm

Szabvány	DIN 3113 A
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs