



## 12-szög dugókulcs fej 3/8 col hosszú, Kulcsnyílás: 18mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 637300 18     |
| GTIN              | 4018754002245 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő **AS-Drive** profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

#### Szabvány:

**DIN 3124-L**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Hossz               | 65 mm             |
| Profil oldali Ø     | 24,2 mm           |
| Kulcsnyílás         | 18 mm             |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll          |
| Profil              | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája      | Dugókulcs fej     |

