



## Négyszög csőkulcs, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	623200 17
GTIN	4020772041762
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.

**Belső** négyszöggel.

**Szabvány:**

**DIN 904**

**Alapanyag:**

Speciális acél, barnítva megeresztett.

### Műszaki leírás

Szárhossz	160 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Profil	4-szög dugókulcs
Fej Ø	34 mm
Típus	904
Gyártó jelölése	DIN 904
Szabvány	DIN 904
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Dugókulcs

