

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	150 mm
Maximális fordulatszám	10200 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa