



Négyszög csőkulcs, Kulcsnyílás: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	623200 4
GTIN	4020772041663
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.

Belső négyszöggel.

Szabvány:

DIN 904

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.

Műszaki leírás

Profil	4-szög dugókulcs
Szárhossz	60 mm
Kulcsnyílás	4 mm
Fej Ø	12 mm
Típus	904
Gyártó jelölése	DIN 904
Szabvány	DIN 904
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Dugókulcs

