



Négyszög csőkulcs, Kulcsnyílás: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	623200 12
GTIN	4020772041731
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.

Belső négyszöggel.

Szabvány:

DIN 904

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.

Műszaki leírás

Szárhossz	100 mm
Profil	4-szög dugókulcs
Kulcsnyílás	12 mm
Fej Ø	24 mm
Típus	904
Gyártó jelölése	DIN 904
Szabvány	DIN 904
Alapanyag	Speciális acél
Felület	Barnított
Termék fajtája	Dugókulcs

