

**Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613700 11
GTIN	4045197159489
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Sülyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és úrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Kulcs hossza L: 135 mm

Maximális pofamagasság h1: 5,5 mm

Maximális gyűrűmagasság h_{2 max}: 10 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	11 mm
Kulcs hossza L	135 mm
Maximális pofamagasság h1	5,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Maximális gyűrűmagasság $h_{2 \max}$

10 mm

Csillag helyzete

15 fok