

**HOLEX****Csillag-villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílás: 6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 613900 6      |
| GTIN              | 4045197385093 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Kulcsnyílás                                | 6 mm               |
| Kulcs hossza L                             | 100 mm             |
| Maximális pofamagasság h1                  | 4 mm               |
| Kulcsnyílás méret                          | Metrikus           |
| Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub> | 6 mm               |
| Csillag helyzete                           | 15 fok             |
| Alapanyag                                  | Króm-vanádium acél |
| Felület                                    | foszfátózott       |
| Terméknév attribútum                       | foszfátózott       |
| Termék fajtája                             | Csavarkulcs        |

