

**Csillag-villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílás: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613900 11
GTIN	4045197385123
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	150 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Maximális pofamagasság h1	5,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	10 mm
Csillag helyzete	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

