



## Korpusz szorító, Befogási tartomány a: 800mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860291 800
GTIN	4008158040141
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Sín húzott matt fényű acélból, galvanikus horganyzással. Csúszókengyel dupla megcsúszás elleni biztosítással. Könnyen járó trapézmenetes acél orsó, barnított. Fém erősítésű műanyag ház. Akár **8000 N** szorítóerő.

- **Rendkívül nagy szorítófelületek** levehető védősapkákkal
- **A védő munkadarab felfekvők** levehetőek
- **Az alsó rész megfordításával a szorítóból feszítő lesz**
- **2 komponenses markolat** belső hatszöggel (SW6), a szorítóerő kényelmesen kifejthető

#### Felhasználás:

A szorítóval a sín minden oldalán lehet szorítani, tehát a sín mögött és mellett is. Ennek köszönhetően olyan rögzített helyek is hozzáférhetővé válnak, melyek a hagyományos pillanatszorítókkal nem érhetőek el. Feszítés funkcióhoz **szerszám nélkül átalakítható.**

#### Figyelem:

**A 860290 sz. utódja.**

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	29x9 mm
--------------------------	---------

Súly	3,1 kg
Befogási tartomány a	800 mm
Kinyúlás b	95 mm
Feszítési szélesség e	255 - 930 mm
Maximális szorítóerő	8000 N
Termék fajtája	Szorító