



JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614875 19
GTIN	4013288184764
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású gyűrűs racsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel.

A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lapokkal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Csillag oldal 15°-ban hajlított, átkapcsolható.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	34,7 mm
Gyűrűmagasság h ₂	11 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcs hossza L	246 mm
Pofamagasság h ₁	9,5 mm
Pofaszélesség b	42 mm
Gyártó jelölése	6001 Joker Switch
Csillag helyzete	15 fok
Utánfogási szög	4,5 fok

Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3
---	----------