

**HOLEX****Csillag-villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílás: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613950 7
GTIN	4045197159731
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális pofamagasság h1	4 mm
Kulcsnyílás	7 mm
Kulcs hossza L	110 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	7 mm
Szabvány	DIN 3113 A
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs