

Garant**Körfűrész lap, bevonat nélkül, Ø×vastagság: 160X3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Árucikk kategória	17C

Leírás

Kivitel:

GARANT keményfémbetétes fűrészlapoka pontos mélységű fűrészvágások érdekében. Egyenlőtlen osztású fűrészlapok a nyugodt járás biztosítása érdekében. Javasoljuk a radiális bemerülést a vibráció minimalizálása és a szerszám élettartamának növelése érdekében. Keményfém alapanyag. A fogalak és a fogak száma kifejezetten alumínium megmunkálásához kialakítva.

Műszaki leírás

Vastagság	3 mm
Ø	160 mm
Furat Ø	22 mm
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,03 mm
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \text{ max}}$	52 mm

Fogak száma Z	20
Hozzávaló adapter	179902 160
Felszereltség	HM
Menesztő furat Ø	4,4 mm
Menesztőfuratok száma	5
Menesztőfurat osztókör	43,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		