

**Keményfém kalapácsfúró „7X” SDS-plus, Øx teljes hossz: 5X110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789057 5X110
GTIN	3165140844147
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

4 élű tömör keményfém fej. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el vasalt betonban.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **2+2-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Szár: SDS Plus

Spirálhossz: 50 mm

**Műszaki leírás**

Spirálhossz	50 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz	110 mm
Ø	5 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

