

HOLEX**Erősített oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723395 160
GTIN	4045197887429
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,4 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
Termék fajtája	Vágó fogó