

**HOLEX****Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725245 140
GTIN	4045197887450
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).  
Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1,8 mm
Teljes hossz	140 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	2,8 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	matt fényű
Termék fajtája	Vágó fogó

