

Garant**Legyezős csiszolótárcsa long life SiC kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	565381 40
GTIN	4045197887627
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Különösen durva **szilíciumkarbid szemcse**, nem tömődik el. Stabil üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.

Felhasználás:

Él- és felületcsiszoláshoz **ALU és szálerősítéses kompozit anyagokhoz**.

Műszaki leírás

Alak leírása	Kúpos
Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóeszköz alapja	Üvegszálás tányér

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Szálerősítéses műanyagok
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		