

HOLEX**Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725351 140
GTIN	4045197888068
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1,8 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél

Felület	fényes
Nagy teljesítményű erősített oldalsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó