

**HOLEX****Csillag-villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 613950 19     |
| GTIN              | 4045197159854 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Maximális pofamagasság h1                  | 9 mm                     |
| Kulcs hossza L                             | 230 mm                   |
| Kulcsnyílás                                | 19 mm                    |
| Kulcsnyílás méret                          | Metrikus                 |
| Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub> | 14 mm                    |
| Szabvány                                   | DIN 3113 A               |
| Szabvány                                   | ISO 3318                 |
| Szabvány                                   | ISO 7738                 |
| Csillag helyzete                           | 15 fok                   |
| Gyártási eljárás                           | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag                                  | Króm-vanádium acél       |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Felület              | krómozott   |
| Terméknév attribútum | krómozott   |
| Termék fajtája       | Csavarkulcs |