

HOLEX**Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 1/4
GTIN	4045197550033
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	4 mm
Kulcsnyílás	1/4 coll
Kulcs hossza L	101 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	6 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

