

HOLEX**ER szorítópatron tömítéssel, ER32, Névleges befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309001 12 |
| GTIN | 4045197888693 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------|
| Befogó | ER32 |
| Szabvány | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm |
| Típus | 469 E |
| Külső Ø D | 33 mm |
| Teljes hossz L | 40 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |