

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C típus, Ø 76 mm Szár Ø 6 mm., BB-ZS, Szemcsézet: 80**Rendelési adatok**

Rendelés száma	573550 80
GTIN	54046719316354
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, **kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.**

A **radiális** Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).

Felfogó tuskó (szár Ø 6 mm) szegmensekkel kiöntve.

Hajlított sörtékkel (C típus) **profilírozott felületek megmunkálásához.**

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.

Egyenes csiszolókon vagy rugalmas tengelyeken való felhasználáshoz, további tartozékok nélkül.

Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.

Műszaki leírás

Kefe Ø D ₁	76 mm
Festék	sárga
Szemcsézet	80
Maximális fordulatszám	10000 min ⁻¹

Kefeszélesség	10 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	BB-ZS
Gyártó jelölése	BB-ZS
Termék fajtája	Kefekorong