

HOLEX**Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 3/8coll****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 613970 3/8 |
| GTIN | 4045197550057 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------|
| Kulcsnyílás | 3/8 coll |
| Kulcs hossza L | 141 mm |
| Maximális pofamagasság h1 | 5 mm |
| Kulcsnyílás méret | Colos |
| Maximális gyűrűmagasság h _{2 max} | 9 mm |
| Csillag helyzete | 15 fok |
| Felület | krómozott |
| Terméknév attribútum | krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

