

**HOLEX****Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 11/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális pofamagasság h1	8 mm
Kulcsnyílás	11/16 coll
Kulcs hossza L	211 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	13 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

