



Induktív hossz mérő tapintó, axiális, Típus: GT61



Rendelési adatok

Rendelés száma	434783 GT61
GTIN	7630041112603
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Mérőtapintó **nagy méréstartománnyal.**

Sokoldalúan használható precíziós hossz mérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogósár \varnothing 8 mm, a teljes hossz on befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hossz mérő tapintót kiváló ismételtelhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Előny:

A Viton gumiharmonikának köszönhetően különösen alkalmas hűtő- és kenőanyaggal végzett felhasználáshoz. Különösen alkalmas több pontos mérőberendezésekhez.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Műszaki leírás

Ismételtelhetőség	0,05 μ m
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,9 N
Mérőcsap út	10,3 mm

Mérőcsap kiemelő	Mechanikus
Gumiharmonika	Viton
Méréstartomány	± 5 mm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	1 + 4 × L μm
Kompatibilitás	TESA
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Tapintó