



## Áttolható kerepes hajtószár, 1/2 col, rövid nyéllal



### Rendelési adatok

Rendelés száma	640720
GTIN	4045197238429
Árucikk kategória	62A

### Leírás

**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

**Felhasználás:**

Ideális szűk helyeken végzendő munkákhoz. **Utánfogási szög 0°**. Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz.

**Szabvány:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, krómozott.

**Alkalmazható :**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Teljes hossz: 115 mm

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	115 mm
Termék fajtája	Racsní

