

**Garant****Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 12 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 614700 12     |
| GTIN              | 4045197159977 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

**Szabvány:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

**Előnyök:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Kulcs hossza L: 180 mm

Maximális pofamagasság h1: 6 mm

Maximális gyűrűmagasság h<sub>2max</sub>: 9 mm

**Műszaki leírás**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kulcsnyílás               | 12 mm    |
| Maximális pofamagasság h1 | 6 mm     |
| Kulcs hossza L            | 180 mm   |
| Kulcsnyílás méret         | Metrikus |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$ | 9 mm                      |
| Csillag helyzete                    | 15 fok                    |
| Gyártási eljárás                    | Süllyesztékben kovácsolt  |
| Alapanyag                           | Króm ötvözet acél         |
| Felület                             | Nikkelbevonatra krómozott |
| Termék fajtája                      | Csavarkulcs               |