

**HOLEX****Csillag-villáskulcs, col, krómozott, Kulcsnyílás: 13/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613970 13/16
GTIN	4045197550729
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	251 mm
Kulcsnyílás	13/16 coll
Maximális pofamagasság h1	10 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	15 mm
Csillag helyzete	15 fok
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

