



## Akkus speciális csavarozó, Típus: M4D2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

· **Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**

Li-Ion akkumulátoros **kompakt csavarozó** és fűrő **forgó csuklóval** egyenes rúd alakban vagy hajlítva történő munkavégzéshez. REDLINK™ elektronika túlterhelés elleni védelemmel a hosszú élettartam érdekében. 21 fokozatú nyomaték-beállítás elektronikus lekapcsolás funkcióval, fűrőfokozat, akku töltöttségi szint kijelző a készülékben, jobb/bal forgásirány, **1/4 col Hex-Bit** befogó (E 6,3).

#### Előny:

21 fokozatú forgatónyomaték beállítás.

#### Tartalom:

Akku öltőkészülék és szállítókoffer.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Csomagolás	Szállítókoffer
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Gyártó jelölése	M4D-202B

Maximális csigafúró Ø acélban	3 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 4 V típus
Szerszámbefogás	E 6,3
Maximális nyomaték kemény	5 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	6 mm
Akkumulátor-feszültség	4 V
Felépítés	Rúdcsavarozó
Maximális fordulatszám 2. fokozat	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Súly	0,5 kg
Jellemző felhasználás	Medium
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Csavarozó

## Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB4	073814 MB4
--------------------------------------------------	------------