



## Toldószár, 1/2 col, Teljes hossz: 75mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	641000 75
GTIN	4018754013005
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

A sülyesztett belső négyszögek, a süveg alakú külső négyszögek és a négy reteszelő mélyedés következtében a hajtó- és összekötő elemek „vakon” összedugaszolhatóak. „Gallérral” a stabil elhelyezkedés érdekében.

#### Szabvány:

##### DIN 3123-B 12,5

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

#### Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 641029

### Műszaki leírás

Teljes hossz	75 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Extensionrod

