



Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	614210 9
GTIN	4018754058327
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Sülyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 614600 / 614200 / 614900 sz. csillag-villáskulcs: 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkitatóhoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcsok száma	9
Csillagkulcs oldal AS-drive	igen

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 21 mm	614200 21
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614200 19
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 22 mm	614200 22
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 13 mm	614200 13
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 16 mm	614200 16
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 17 mm	614200 17
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 24 mm	614200 24
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 18 mm	614200 18
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 10 mm	614200 10