



## Akkus 4 fokozatú fúró-csavarozó, Típus: 71161064



### Rendelési adatok

Rendelés száma 070204 71161064

GTIN

Árucikk kategória

03F

### Leírás

#### Kivitel:

#### Akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
  - Elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom és biztonságos megfúrás és csavarozás érdekében, jobbos / balos forgásirány.
  - Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  - Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
  - Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.
- Nagyteljesítményű 12V akkus csavarozó kefe nélküli motorral, 4 fokozatú meghajtással és levehető fúrótokmánnal.
- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagyteljesítményű és karbantartásmentes a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.
  - QuickIN gyorscsere rendszer.
  - Levehető fúrótokmány tömör fém kivitelben a kiemelkedő terhelhetőség érdekében a legkeményebb feltételek mellett.
  - Minden fúró átmérőhöz a megfelelő forgácsolási sebesség a 4 fokozatú tömör fém hajtásnak köszönhetően.
  - 6 mm fúrása fémben 4. fokozatban 2 500 ford./percnél.

- **Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.**
- **Optimális fordulatszámok önmetsző csavarokhoz, lépcsős fúrókhoz vagy menetvágáshoz.**
- **Kompakt, 150 mm hosszú (fúrótokmány nélkül).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**
- **Karbantartásmentes, kefe nélküli EC motor, a DC motorokhoz képest 30%-kal nagyobb hatásfokkal és nagy fordulatszám stabilitással.**
- **Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.**
- **Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás közvetlen kapcsolattal az erőteljes csavarozáshoz, fúráshoz optimálisan szabályozott fordulatszámmal, és menetvágáshoz.**

**Mechanikus nyomaték lekapcsolás,** 20 fokozatban beállítható, fúrófokozattal.

#### **Előny:**

Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás.

#### **Tartalom:**

**Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

Fúró befogó, övcsipesz és szállítókoffer.

#### **Figyelem:**

A hozzávaló induló készleteket (melynek tartalma tartalék akku és töltőkészülék) a 073832 sz. 9260431701 méret alatt talál.

## **Műszaki leírás**

Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Gyártó jelölése	ASCM 12Q SELECT
Csomagolás	Szállítókoffer
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális nyomaték lágy	20 Nm
Maximális nyomaték kemény	40 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1400 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám 2. fokozat	700 min <sup>-1</sup>
Súly	1,1 kg

Maximális fordulatszám 4. fokozat	2500 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, szállító dobozban, alkalmas fához és acélhoz

## Tartozék

Akku induló készlet Típus 9260431701	073832 9260431701
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12