



## Csillag-villáskulcs készlet, hosszú kivitel, Kulcsok száma: 11



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614210 11
GTIN	4018754058341
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Sülylesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

#### Szabvány:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Tartalom:

1-1 db 614600 / 614200 / 614900 sz. csillag-villáskulcs: 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

#### Figyelem:

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

#### Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

### Műszaki leírás

Kulcsok száma	11
---------------	----

Csillagkulcs oldal AS-drive	igen
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614200 19
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 24 mm	614200 24
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 16 mm	614200 16
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 22 mm	614200 22
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 13 mm	614200 13
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 17 mm	614200 17
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 10 mm	614200 10
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 21 mm	614200 21
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 18 mm	614200 18
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 27 mm	614200 27
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel Kulcsnyílás 30 mm	614200 30