



Toldószár, 1/2 col, Teljes hossz: 255mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	641000 255
GTIN	4018754012992
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

A sülyesztett belső négyszögek, a süveg alakú külső négyszögek és a négy reteszelő mélyedés következtében a hajtó- és összekötő elemek „vakon” összedugaszolhatóak. „Gallérral” a stabil elhelyezkedés érdekében.

Szabvány:

DIN 3123-B 12,5

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 641029

Műszaki leírás

Teljes hossz	255 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Extensionrod

