

Mahr**Digitális mélységmérő tolómérő IP67, i-wi funkcióval, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418703 200
GTIN	4059192058364
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősín elől finom, edzett, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Nagyon nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal, integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat, pornak és nedvességnek ellenáll, működési idő kb. 3 év.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610, mérőbetét távolságmérésekhez 418630.

Vezeték nélküli adatátvitel a 498912 sz. i-wi rádiós vevőkészülékhez.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Híd hossza	100 mm
Mérősín keresztmetszete	16×4 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll

Üzemidő	26000 óra
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstartomány	0 mm
LCD kijelző számmagassága	11 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Kiegészítő híd 300 mm	418610