

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 48-102, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094268 11
GTIN	10076490446847
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® sorozat. Finomkötésű kesztyű a tenyéren bevonattal száraz munkakörnyezethez. Precíz munkavégzéshez alkalmas, jól szellőzik. Könnyű ipari munkavégzéshez. Jó mozgásszabadság kis tárgyak pontos mozgatásához. Különösen alkalmas könnyű szerelési munkákhoz, vizsgálatokhoz, kis alkatrészek csomagolásához.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyűméret	11
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Tartalom	12
EN 388	4121A
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	219 mm
Festék	szürke
Súly	15 g
Kötéstechnológia	13G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	PU
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk